

## ZOOM

Ustawia maksymalną wartość zoomu.


Ustawienie	Szczegóły
20X/OPTYCZNE (GZ-HM310/GZ-HM300)	Umożliwia przybliżanie do 20x.
30X/OPTYCZNE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Umożliwia przybliżanie do 30x.
60X/CYFROWE (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Umożliwia przybliżanie do 60x.
80x/CYFROWE (GZ-HM310/GZ-HM300)	Umożliwia przybliżanie do 80x.
200x/CYFROWE (GZ-HM330/GZ-HM310/GZ-HM300)	Umożliwia przybliżanie do 200x.
900x/CYFROWE (GZ-HM335/GZ-HM334)	Umożliwia przybliżanie do 900x.

### UWAGA:


- Kiedy używany jest zoom cyfrowy, obraz staje się ziarnisty ponieważ jest on cyfrowo powiększany.

## Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb filmu.



2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



3 Wybierz „ZOOM” i dotknij .

