

МАСШТАБ

Устанавливает максимальное значение трансфокации.

Настройка	Подробные сведения
20X/ОПТИЧЕСКИЙ (GZ-HM300)	Активирует 20-кратную трансфокацию.
30X/ОПТИЧЕСКИЙ (GZ-HM330)	Активирует 30-кратную трансфокацию.
60X/ЦИФРОВОЙ (GZ-HM330)	Активирует 60-кратную трансфокацию.
80X/ЦИФРОВОЙ (GZ-HM300)	Активирует 80-кратную трансфокацию.
200X/ЦИФРОВОЙ	Активирует 200-кратную трансфокацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- При использовании цифровой трансфокации, изображение становится зернистым, т.к. оно увеличивается цифровым способом.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.



- 2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 3 Выберите „МАСШТАБ“ и нажмите .

