



Resterende opnametijd/vermogen van de accu

U kunt de resterende video-opnametijd in het interne geheugen en op de SD-kaart en ook het resterende vermogen van de accu bekijken.

- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.



- 2 Druk op de  knop.



- Ga rechtstreeks naar step 4 als de stand stilstand beeld is geselecteerd.

- 3 De resterende opnametijd weergeven.



- De resterende opnametijd wordt alleen weergegeven in de video-opnamestand.
- Druk op  om de resterende opnametijd van elk opnamemedium te controleren.
- Raak terwijl de resterende opnametijd wordt weergegeven de bedieningsknop "ACCUPICTOGRAM" aan om het resterende vermogen van de accu weer te geven.
- Raak om het scherm af te sluiten  aan.

- 4 Het resterende vermogen van de accu weergeven.



- Druk om het scherm af te sluiten op  of raak  aan.
- Het resterende accuvermogen zal niet worden weergegeven als de lichtnetadapter is aangesloten.

OPMERKING:

- U kunt de videokwaliteit wijzigen op het scherm van de resterende opnametijd.

Selecteer de videokwaliteit met de schuiver en raak  aan.

Geschatte video-opnametijd

Kwaliteit	Intern geheugen (32 GB)	SDHC-kaart	SDHC-kaart	SDHC-kaart	SDHC-kaart
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 u 57 m	21 m	44 m	1 u 29 m	2 u 58 m
XP	4 u 9 m	31 m	1 u 2 m	2 u 5 m	4 u 12 m
SP	5 u 54 m	43 m	1 u 28 m	2 u 58 m	5 u 57 m
EP	14 u 45 m	1 u 49 m	3 u 41 m	7 u 26 m	14 u 53 m

- De werkelijke opnametijd kan korter zijn afhankelijk van de opname-omgeving.

Geschat aantal stilstaande beelden (Eenheid: aantal opnamen)

Beeldgrootte	Kwaliteit	SDHC-kaart	SDHC-kaart	SDHC-kaart	SDHC-kaart	Intern geheugen (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	FIJN	940	1900	3800	7690	7610
	STANDAARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	FIJN	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDAARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	FIJN	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDAARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	FIJN	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDAARD	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	FIJN	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDAARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	FIJN	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDAARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	FIJN	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDAARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	FIJN	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDAARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	FIJN	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDAARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	FIJN	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDAARD	9999	9999	9999	9999	9999

- Als het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen groter is dan 10.000, wordt "9999" weergegeven op het scherm. Het bestandsnummer komt terug op "0001" nadat er 9.999 stilstaande beelden zijn opgenomen.

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG114E (bijgeleverd)	45 m	1 u 20 m
BN-VG121E	1 u 10 m	2 u 5 m

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "LICHT" is ingesteld op "UIT" en "MONITOR ACHTERLICHT" is ingesteld op "STANDAARD".
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden. (het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)