

Kvalita videa

Tento přístroj pořizuje záznam ve standardním i vysokém rozlišení.

■ Změna nastavení

	GZ-HM30		GZ-HM430/ GZ-HM435	
Vysoké rozlišení	LS (16:9)		UXP (16:9)	Vyšší kvalita videa
	LE (16:9)		XP (16:9)	
			SP (16:9)	
			EP (16:9)	
Standardní rozlišení	SSW (16:9)	SS (4:3)	SSW (16:9)	Více nahrávacího času
	SEW (16:9)	SE (4:3)	SEW (16:9)	

- Více informací o nahrávacím času se dozvíte na následující straně.