

## Optionele accessoires

U kunt langer opnemen als u het optionele accupack gebruikt.

| Productnaam                                                                                                                         | Beschrijving                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accupack <ul style="list-style-type: none"> <li>• BN-VG114E</li> <li>• BN-VG121E</li> <li>• BN-VG138E</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biedt een langere opnametijd. Het kan ook worden gebruikt als reserve accupack.</li> </ul>                                                         |
| Accuoplader <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-VG1</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kan het accupack worden opgeladen zonder dit apparaat.</li> </ul>                                                                          |
| HDMI-kabel <ul style="list-style-type: none"> <li>• VX-HD310</li> <li>• VX-HD315</li> <li>• VX-HD320</li> <li>• VX-HD330</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt beelden in een hoge beeldkwaliteit weergeven.</li> <li>• Brengt video-, audio-en bedieningssignalen over tussen apparaten.</li> </ul> |

### OPMERKING :

- De optionele accessoires hierboven worden in sommige regio's mogelijk niet ondersteund.
- Raadpleeg voor meer informatie de catalogus.
- BN-VG114E is hetzelfde accupack als het pack dat wordt geleverd bij dit apparaat.

### Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

#### ■ 3D scherm op LCD-monitor (voor GZ-HM960)

| Accupack                   | Effectieve opnametijd | Doorlopende opnametijd |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| BN-VG114E<br>(bijgeleverd) | 35 m                  | 1 u                    |
| BN-VG121E                  | 50 m                  | 1 u 30 m               |
| BN-VG138E                  | 1 u 30 m              | 2 u 45 m               |

#### ■ 2D-scherm op LCD-monitor (voor GZ-HM960)

| Accupack                   | Effectieve opnametijd | Doorlopende opnametijd |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| BN-VG114E<br>(bijgeleverd) | 40 m                  | 1 u 10 m               |
| BN-VG121E                  | 1 u                   | 1 u 45 m               |
| BN-VG138E                  | 1 u 40 m              | 3 u 5 m                |

#### ■ 2D-scherm op LCD-monitor (voor GZ-HM845)

| Accupack                   | Effectieve opnametijd | Doorlopende opnametijd |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| BN-VG114E<br>(bijgeleverd) | 40 m                  | 1 u 15 m               |
| BN-VG121E                  | 1 u 5 m               | 1 u 55 m               |
| BN-VG138E                  | 1 u 55 m              | 3 u 25 m               |

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "LICHT" is ingesteld op "UIT" en "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "3" (standaard).
- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden. (het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)
- Wanneer de levensduur van de accu ten einde is, wordt de opnametijd korter zelfs al is het accupack volledig opgeladen. (vervang het accupack door een nieuw exemplaar.)