


Resterende opnametijd/vermogen van de accu


U kunt de resterende video-opnametijd in het interne geheugen en op de SD-kaart en ook het resterende vermogen van de accu bekijken.

- 1 Open de LCD-monitor en selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.




- Het pictogram van de video- of stilstaand beeld-stand verschijnt.

- 2 Druk op de INFO knop.




- Ga rechtstreeks naar step 4 als de stand stilstaand beeld is geselecteerd.

- 3 De resterende opnametijd weergeven.



- De resterende opnametijd wordt alleen weergegeven in de video-opnamestand.
- Druk op INFO om de resterende opnametijd van elk opnamemedium te controleren.
- Tik op om het resterende vermogen van de accu weer te geven.
- Tik op om terug te keren naar de opnamemodus.
- Tik op om het scherm af te sluiten.

- 4 Het resterende vermogen van de accu weergeven.



- Tik voor video-opnamen op om terug te keren naar het scherm van de resterende opnametijd. Tik om terug te keren naar de opnamestand voor de opname van stilstaande beelden.
- Druk om het scherm af te sluiten op de INFO knop of tik op .
- Het resterende accuvermogen zal niet worden weergegeven als de lichtnetadapter is aangesloten.

OPMERKING :

- U kunt overschakelen op de gewenste videokwaliteit door erop te tikken op het scherm van de resterende opnametijd.

Geschatte video-opnametijd

Kwaliteit	Intern geheugen		SDHC/SDXC-kaart					
	8 GB (voor GZ-HM845)	16 GB (voor GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	40 m	1 u 20 m	20 m	40 m	1 u 20 m	2 u 50 m	4 u 20 m	5 u 50 m
XP	50 m	2 u	30 m	1 u	2 u	4 u 10 m	6 u 10 m	8 u 20 m
SP	1 u 20 m	2 u 50 m	40 m	1 u 20 m	2 u 50 m	5 u 50 m	8 u 40 m	11 u 50 m
EP	3 u 20 m	7 u	1 u 40 m	3 u 40 m	7 u 10 m	14 u 50 m	21 u 50 m	29 u 50 m

- De werkelijke opnametijd kan korter zijn afhankelijk van de opname-omgeving.

Geschat aantal stilstaande beelden (Eenheid: aantal opnamen)

Beeldgrootte	Intern geheugen		SDHC-kaart			
	8 GB (voor GZ-HM845)	16 GB (voor GZ-HM960)	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3.968×2.976 (4:3)	1.000	2.200	500	1.100	2.300	4.700
2.656×1.992 (4:3)	2.400	4.900	1.200	2.600	5.200	9.999
2.304×1.728 (4:3)	3.100	6.500	1.700	3.400	6.900	9.999
1.600×1.200 (4:3)	6.500	9.999	3.500	7.100	9.999	9.999
640×480 (4:3)	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999
1.920×1.080 (16:9)	6.100	9.999	3.200	6.700	9.999	9.999

Geschatte Opnametijd (met gebruik van de accu)

■ 3D scherm op LCD-monitor (voor GZ-HM960)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG114E (bijgeleverd)	35 m	1 u
BN-VG121E	50 m	1 u 30 m
BN-VG138E	1 u 30 m	2 u 45 m

■ 2D-scherm op LCD-monitor (voor GZ-HM960)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG114E (bijgeleverd)	40 m	1 u 10 m
BN-VG121E	1 u	1 u 45 m
BN-VG138E	1 u 40 m	3 u 5 m

■ 2D-scherm op LCD-monitor (voor GZ-HM845)

Accupack	Effectieve opnametijd	Doorlopende opnametijd
BN-VG114E (bijgeleverd)	40 m	1 u 15 m
BN-VG121E	1 u 5 m	1 u 55 m
BN-VG138E	1 u 55 m	3 u 25 m

- De bovenstaande waarden gelden wanneer "LICHT" is ingesteld op "UIT" en "MONITOR HELDERHEID" is ingesteld op "3" (standaard).

- De effectieve opnametijd kan korter zijn als de inzoomfunctie gebruikt wordt of als de opnamen voortdurend gestopt worden.
(het wordt aanbevolen accupacks te voorzien die klaar zijn voor drie keer de verwachte opnametijd.)