

زوم

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
39x/نوری	زوم تا 39x را فعال می کند.
45x/DYNAMIC	زوم تا 45x را فعال می کند.
90x/دیجیتال	زوم تا 90x را فعال می کند.
800x/دیجیتال(GZ-MS230)	زوم تا 800x را فعال می کند.
900x/دیجیتال(GZ-MS215)	زوم تا 900x را فعال می کند.

نکته:


- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانه ای می شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، $\odot$ را لمس کنید.



3 "زوم" را انتخاب کرده و $\odot$ را لمس کنید.

