

МАСШТАБ

Устанавливает максимальное значение трансфокации.


Настройка	Подробные сведения
39х/ОПТИЧЕСКИЙ	Активизирует 39-кратную трансфокацию.
45х/DYNAMIC	Активизирует 45-кратную трансфокацию.
90х/ЦИФРОВОЙ	Активизирует 90-кратную трансфокацию.
800х/ЦИФРОВОЙ(GZ-MS230)	Активизирует 800-кратную трансфокацию.
900х/ЦИФРОВОЙ(GZ-MS215)	Активизирует 900-кратную трансфокацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Вы можете расширить область трансфокации без снижения качества изображения, используя динамическую трансфокацию.
- При использовании цифровой трансфокации, изображение становится зернистым, т.к. оно увеличивается цифровым способом.

Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



3 Выберите „МАСШТАБ“ и нажмите .

