## VIDEOQUALITÄT

# Zum Einstellen der Videoqualität. **GZ-HM30**

Einstellung	Details	
LS	1280 x 720 Pixel 50p	Aufnahme in hoher Auflösung mit hoher Qualität (16:9).
LE	1280 x 720 Pixel 50p	Lange Aufnahmen in hoher Auflösung mit hoher Qualität (16:9).
SSW	720 x 576 Pixel 50i	Aufnahmen in Standardauflösung (16:9).
SEW	720 x 576 Pixel 50i	Lange Aufnahmen in Standardauflösung (16:9).
SS	720 x 576 Pixel 50i	Aufnahmen in Standardbildqualität (4:3).
SE	720 x 576 Pixel 50i	Lange Aufnahmen in Standardbildqualität (4:3).

### GZ-HM430/GZ-HM435

Einstellung		Details
UXP	1920 x 1080 Pixel 50p	<ul> <li>Aufnahme in hoher Auflösung mit hoher Qualität (16:9).</li> <li>Gilt nur für BDs. Zum Speichern auf DVDs, ist es notwendig, neu zu codieren die Videos auf XP-Modus unter Verwendung der mitgelieferten Software (16:9).</li> </ul>
XP	1920 x 1080 Pixel 50p	Aufnahme in hoher Auflösung mit hoher Qualität (16:9).
SP	1920 x 1080 Pixel 50p	Aufnahme in hoher Auflösung mit hoher Qualität (16:9).
EP	1920 x 1080 Pixel 50p	Lange Aufnahmen in hoher Auflösung mit hoher Qualität (16:9).
SSW	720 x 576 Pixel 50i	Aufnahmen in Standardauflösung (16:9).
SEW	720 x 576 Pixel 50i	Lange Aufnahmen in Standardauflösung (16:9).

#### HINWEIS : -

- Wählen Sie den "LS"-Modus zum Vermeiden von Bildrauschen, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder Szenen mit extremem Helligkeitswechsel aufnehmen. (GZ-HM30)
- Wählen Sie den "UXP" oder "XP"-Modus zur Vermeidung von Bildrauschen, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder Szenen mit extremen Helligkeitswechseln aufnehmen. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie die Videoqualität ändern. Nutzen Sie die Tasten UP/< und DOWN/>, um die Videoqualität

auszuwählen, und drücken Sie OK.

#### Anzeige des Menüpunkts

#### HINWEIS : -

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



1 Drücken Sie MENU.



2 Wählen Sie "VIDEOQUALITÄT" und drücken Sie OK.

188 888 81	
VIDEOQUALITÄT	
188 888 81	