

## Videoqualität

Dieses Gerät kann in Standardauflösung und in hoher Auflösung aufnehmen.

### ■ Ändern der Einstellung

	GZ-HM30		GZ-HM430/ GZ-HM435	
Hohe Auflösung	LS (16:9)		UXP (16:9)	Höhere Videoqualität
	LE (16:9)		XP (16:9)	↕
			SP (16:9)	
		EP (16:9)		
Standardauflösung	SSW (16:9)	SS (4:3)	SSW (16:9)	Längere Aufnahmezeit
	SEW (16:9)	SE (4:3)	SEW (16:9)	

- Informationen zur geschätzten Videoaufnahmezeit finden Sie auf der folgenden Seite.