

Qualité vidéo

Cet appareil peut effectuer des enregistrements en haute définition comme en définition standard.

■ Pour modifier le réglage

	GZ-HM30		GZ-HM430/ GZ-HM435	
Haute définition	LS (16:9)		UXP (16:9)	Vidéo de plus haute qualité
	LE (16:9)		XP (16:9)	
			SP (16:9)	
			EP (16:9)	
Définition standard	SSW (16:9)	SS (4:3)	SSW (16:9)	Plus de temps d' enregistrement
	SEW (16:9)	SE (4:3)	SEW (16:9)	

- Pour la durée d'enregistrement vidéo approximative, reportez-vous à la page suivante.