

Jakość filmu

To urządzenie może nagrywać zarówno w wysokiej, jak i w standardowej rozdzielczości.

■ Aby zmienić to ustawienie

	GZ-HM30		GZ-HM430/ GZ-HM435	
Wysoka rozdzielczość	LS (16:9)		UXP (16:9)	Lepsza jakość filmu
	LE (16:9)		XP (16:9)	
			SP (16:9)	
			EP (16:9)	
Rozdzielczość standardowa	SSW (16:9)	SS (4:3)	SSW (16:9)	Więcej czasu nagrywania
	SEW (16:9)	SE (4:3)	SEW (16:9)	

- Więcej informacji na temat przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na następnej stronie.